




Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.


Údaje o produktu

Obecné informace			
Patice krytky	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Nominální životnost	15 000 h	Ekvivalentní příkon	40 W
Cyklus zapnutí	20 000	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (zlomek)	0,7
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelné technické		Teplota okolí	
Kód barvy	822-827 [tunable warm white]	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Světelný tok	470 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Stmívatelné	Ano
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,45 lm/W	Mechanické a materiály	
Konzistence barev	<6	Povrchová úprava žárovky	Čiré
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Certifikace a použití	
Provozní a elektrické		Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Spotřeba energie	5,5 W		

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Full EOC	871869670968900
Objednací kód	70968900
Číslo materiálu (12NC)	929001333602


Rozměrové výkresy




Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696709689
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696709696

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

