

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27 [E27]	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (nom.)	85,45 lm/W
Schaltzyklus	20.000	Farbkonsistenz	<6
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Energieverbrauch	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
---------------------------------	-------


Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Gesamt-Produktcode	871869670968900
Bestellcode	70968900
Material-Nr. (12NC)	929001333602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709689
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709696


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

