




Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	822-827 [tunable warm white]
Φωτεινή ροή	470 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	85,45 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας	5,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	24 mA
Αντίστοιχη ισχύς	40 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	40 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Έγκριση και Εφαρμογή


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
------------------------------------	-------

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Πλήρες όνομα προϊόντος	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Full EOC	871869670968900
Κωδικός παραγγελίας	70968900


Αρ. υλικού (12NC)	929001333602
Τοπικός κωδικός	CLED5.5E27A60DT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696709689
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696709696

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

