



Perinteiset ledihehkulankalamput

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,45 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	5,5 W

Lampun virta (nim.)	24 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	40 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampan muoto	A60 [A 60 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh


Perinteiset ledihehkulankalamput

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Koko tuotenimi	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Full EOC	871869670968900
Tilaukoodi	70968900
Tuotekoodi (12NC)	929001333602


Mittapiirros



Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696709689
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696709696


Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Perinteiset ledihehkulankalamput

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

