

Lampes CorePro LEDBulb filament forme classique

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	822-827 [tunable warm white]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Efficacité lumineuse (nominale)	85,45 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Nom de produit complet	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Code EOC	871869670968900
Code de commande	70968900
Code 12NC	929001333602
Code de commande local	DBCL40WDTE271
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696709689
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696709696

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

