

Klassiske LED-lyskilder med glødetråd

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk type	5.5-40W

Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [innstillbar varmhvit]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2200-2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	85,45 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
lyskildestrom (nom.)	24 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Klassiske LED-lyskilder med glødetråd

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869670968900
Produktnavn for bestilling	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

EAN/UPC – produkt	8718696709689
Bestillingskode	70968900
EI-nummer	3711453
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001333602
Nettovekt (stykk)	0,030 kg



Målskisse



Bulb A60 4.5-40W470lm 2000-2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm


Fotometriske data



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT


Klassiske LED-lyskilder med glødetråd

Fotometriske data




LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

Levetid



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

