




# Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

## CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

### Dane produktu

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Informacje ogólne</b>     |           |
| Podstawa-nasadka             | E27 [E27] |
| Nominalny okres eksploatacji | 15 000 h  |
| Cykl Przełączania            | 20 000    |
| Lighting Technology          | LED       |
| Zgodność z normą UE RoHS     | Tak       |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>      |                              |
| Kod barwy                               | 822-827 [tunable warm white] |
| Strumień Świetlny                       | 470 lm                       |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW)      |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 85,45 lm/W                   |
| Jednorodność barw                       | <6                           |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                           |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %                         |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |             |
| Częstotliwość linii                          | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                      | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                              | 5,5 W       |
| Lamp Current (Nom)                           | 24 mA       |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Równoważna moc w watach                                               | 40 W      |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s     |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s     |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,7       |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>Temperatura</b>                   |       |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 40 °C |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>Układy sterowania i ściemnianie</b> |     |
| Z możliwością przyciemniania           | Tak |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Mechanika i korpus</b> |               |
| Wykończenie żarówki       | Przezroczyste |
| Kształt bańki             | A60 [A 60 mm] |


|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>         |       |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 6 kWh |

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Dane techniczne produktu     |                                   |
| Nazwa produktu na zamówieniu | CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL |
| Pełna nazwa produktu         | CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL |
| Full EOC                     | 871869670968900                   |
| Kod zamówienia               | 70968900                          |
| Materiał Nr (12NC)           | 929001333602                      |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718696709689 |
| Numerator - Packs per outer box | 10            |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718696709696 |

Rysunki techniczne




| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL | 60 mm | 104 mm |


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

# Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

