

Lâmpadas LED de filamento clássicas

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|--------------------------|------------|
| Casquilho | E27 [E27] |
| Vida útil nominal (Nom.) | 15000 h |
| Ciclo de comutação | 20000X |
| Tipo técnico | 5.5-40W |

| Dados técnicos de luminosidade | |
|--|------------------------------------|
| Código da cor | 822-827 [branco quente regulável] |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 470 lm |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) | 470 lm |
| Designação da cor | Warm White (WW) |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 2200-2700 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 85,45 lm/W |
| Consistência da cor | <6 |
| Índice de restituição cromática (Nom.) | 80 |
| Lmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |

| Dados elétricos e de funcionamento | |
|------------------------------------|------------|
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 5.5 W |

| | |
|--|-----------|
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 24 mA |
| Potência equivalente | 40 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0,5 s |
| Fator de potência (Nom.) | 0,7 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 40 °C |

| Controles e regulação | |
|-----------------------|------|
| Regulável | true |

| Dados mecânicos e de revestimento | |
|-----------------------------------|------------|
| Acabamento da lâmpada | Clear (CL) |

| Aprovação e aplicação | |
|---|-------|
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A+ |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 6 kWh |


Lâmpadas LED de filamento clássicas

Dados do produto

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Código do produto completo | 871869670968900 |
| Nome de produto da encomenda | CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL |
| EAN/UPC – Produto | 8718696709689 |
| Código de encomenda | 70968900 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |

| | |
|---|--------------|
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| N.º material (12NC) | 929001333602 |
| Peso líquido (Peça) | 0,030 kg |



Desenho dimensional




Bulb A60 4.5-40W470lm 2000-2700K D Clear

| Product | D | C |
|-----------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL | 60 mm | 104 mm |

Dados fotométricos





LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

Lâmpadas LED de filamento clássicas

Vida útil



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

