




LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,75 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	37 mA

Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh


Produktdata	
Ordreprodukt navn	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Det fulde produktnavn	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Full EOC	871869670972600
Ordrekode	70972600
Materialenr. (12NC)	929001333802
Lokal ordrekode	2057808389
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696709726
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696709733

Målskitse




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL	60 mm	104 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

