




LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	100,75 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8 W
Lampenstrom (Nom)	37 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Gesamt-Produktcode	871869670972600
Bestellcode	70972600
Material-Nr. (12NC)	929001333802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709726
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709733

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



General uniform lighting – CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

