



# Bombillas LED de filamento clásico

## CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

| Información general                     |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Base del casquillo                      | E27 [E27]                    |
| Vida útil nominal                       | 15.000 hora(s)               |
| Ciclo de encendido/apagado              | 20.000                       |
| Lighting Technology                     | LED                          |
| Conforme con EU RoHS                    | Sí                           |
| Datos técnicos de la luz                |                              |
| Código de color                         | 822-827 [tunable warm white] |
| Flujo luminoso                          | 806 lm                       |
| Designación de color                    | Blanco cálido (WW)           |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)      | 100,75 lm/W                  |
| Consistencia del color                  | <6                           |
| Índice de reproducción cromática (IRC)  | 80                           |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 %                         |
| Operativos y eléctricos                 |                              |
| Line Frequency                          | 50 to 60 Hz                  |
| Frecuencia de entrada                   | 50 a 60 Hz                   |
| Consumo de energía                      | 8 W                          |


| Corriente de lámpara (nom.)                       | 37 mA         |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Equivalente de potencia                           | 60 W          |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s         |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s         |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.7           |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V     |
| Temperatura                                       |               |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 55 °C         |
| Controles y regulación                            |               |
| Regulable                                         | Sí            |
| Mecánicos y de carcasa                            |               |
| Acabado de la bombilla                            | Transparente  |
| Forma de la bombilla                              | A60 [A 60 mm] |
| Aprobación y aplicación                           |               |
| Consumo energético kWh/1000 h                     | 8 kWh         |

# Bombillas LED de filamento clásico

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Datos de producto             |                                 |
| Nombre de producto del pedido | CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL |
| Nombre completo del producto  | CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL |
| Full EOC                      | 871869670972600                 |
| Código de pedido              | 70972600                        |
| Código 12NC                   | 929001333802                    |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Cantidad por paquete                       | 1             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696709726 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696709733 |

## Plano de dimensiones




| Product                         | D     | C      |
|---------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL | 60 mm | 104 mm |


## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Bombillas LED de filamento clásico

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

