

Lampes CorePro LEDBulb filament forme classique

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	822-827 [tunable warm white]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Efficacité lumineuse (nominale)	100,75 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	37 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Nom de produit complet	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Code EOC	871869670972600
Code de commande	70972600
Code 12NC	929001333802
Code de commande local	DBCL60WDTE271
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696709726
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696709733

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

