

# Lâmpadas LED clássica

## CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822-827 [tunable warm white]
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,75 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	8 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	37 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh


# Lâmpadas LED clássica

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Código do produto completo	871869670972600
Código de encomenda	70972600
N.º material (12NC)	929001333802



Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696709726
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696709733

## Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

# Lâmpadas LED clássica

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

