



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen  |                              | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) |              |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                    | E27 [E27]                    | 70 %                                              |              |
| Nennlebensdauer           | 15.000 Stunde(n)             |                                                   |              |
| Schaltzyklus              | 20.000                       |                                                   |              |
| Beleuchtungstechnologie   | LED                          |                                                   |              |
| EU RoHS-konform           | Ja                           |                                                   |              |
| Lichttechnische Daten     |                              | Betrieb und Elektrik                              |              |
| Farbcode                  | 822-827 [tunable warm white] | Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz  |
| Lichtstrom                | 806 lm                       | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Lichtfarbe                | Warmweiß (WW)                | Energieverbrauch                                  | 8 W          |
| Nennlichtausbeute (nom.)  | 100,75 lm/W                  | Lampenstrom (Nom)                                 | 41 mA        |
| Farbkonsistenz            | <6                           | Äquivalente Leistung                              | 60 W         |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80                           | Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
|                           |                              | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 0.5 s        |
|                           |                              | Leistungsfaktor (Bruchteil)                       | 0.7          |
|                           |                              | Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temperatur                      |       |
| Gehäusetemperatur (Nom)         | 55 °C |
| Lichtregelung und Dimmen        |       |
| Dimmbar                         | Ja    |
| Mechanik und Gehäuse            |       |
| Kolbenausführung                | Klar  |
| Kolbenform                      | ST64  |
| Genehmigung und Anwendung       |       |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 8 kWh |
| EyeComfort                      | Ja    |


|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktdaten                    |                                  |
| Bestell-Produktname             | CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL |
| Gesamt-Produktcode              | 871869670976400                  |
| Bestellcode                     | 70976400                         |
| Material-Nr. (12NC)             | 929001334002                     |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696709764                    |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                               |
| EAN Umverpackung                | 8718696709771                    |

Abmessungsskizzen




| Product                          | D     | C      |
|----------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL | 64 mm | 140 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL


# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

