



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	20'000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	8 W
Nennlichtausbeute (nom.)	100.75 lm/W	Lampenstrom (Nom)	41 mA
Farbkonsistenz	<6	Äquivalente Leistung	60 W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Startzeit (Nom)	0.5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
		Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	ST64
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Gesamt-Produktcode	871869670976400
Bestellcode	70976400
Material-Nr. (12NC)	929001334002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709764
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709771

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

