



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (nom.)	Warmweiß (WW) 100,75 lm/W
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	20.000	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Beleuchtungstechnologie	LED	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	<b>Betrieb und Elektrik</b>	
<b>Lichttechnische Daten</b>		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	822-827 [tunable warm white]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	806 lm		

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Energieverbrauch	8 W
Lampenstrom (Nom)	41 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	ST64

## Abmessungsskizzen



## Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL


## Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EyeComfort	Ja

## Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Gesamt-Produktcode	871869670976400
Bestellcode	70976400
Material-Nr. (12NC)	929001334002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709764
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709771

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm




CalcLuX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL


# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

