



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	20000X
Τεχνικός τύπος	8-60W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	822-827 [Ρυθμιζόμενο θερμό λευκό]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	806 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2200-2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	100,75 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	41 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	55 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
Έγκριση και εφαρμογή	
Επίκετα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+

Classic filament LEDbulbs

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869670976400
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
EAN/UPC	8718696709764
Κωδικός παραγγελίας	70976400

Local Code	CLED8E27ST64DT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001334002
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,048 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Bulb ST64 7.5-60W 806lm 2-2.7KK D Clear

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




LEDbulb 60W E27 827 CL ST64 DT




LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

Classic filament LEDbulbs

Διάρκεια ζωής



LEDbulb 60W E27 827 CL A60 DT



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

