



Perinteiset ledihehkulankalamput

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	806 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,75 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8 W

Lampun virta (nim.)	41 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220–240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	ST64


Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

Perinteiset ledihehkulankalamput

EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Koko tuotenimi	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Full EOC	871869670976400
Tilauskoodi	70976400



Tuotekoodi (12NC)	929001334002
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696709764
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696709771

Mittapiirros




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL


General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Perinteiset ledihehkulankalamput

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

