



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,75 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W

lyskildestrøm (nom.)	41 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ST64


Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Fullstendig produktnavn	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Full EOC	871869670976400
Bestillingskode	70976400
Materialenr. (12NC)	929001334002


Lokal bestillingskode	3711455
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696709764
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696709771

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

