



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,75 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8 W
Lamp Current (Nom)	41 mA

Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	ST64

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Tak

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Pełna nazwa produktu	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Full EOC	871869670976400
Kod zamówienia	70976400
Materiał Nr (12NC)	929001334002

Rysunki techniczne




Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696709764
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696709771

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

