



# Classic filament LEDbulbs

## CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

### Produktdata

| Allmän information  |           |
|---------------------|-----------|
| Socket              | E27 [E27] |
| Nominell livslängd  | 15 000 h  |
| Driftcykel          | 20 000    |
| Lighting Technology | LED       |
| EU RoHS-kompatibel  | Ja        |

| Ljusteknik                                  |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Färgkod                                     | 822-827 [tunable warm white] |
| Ljusflöde                                   | 806 lm                       |
| Färgbeteckning                              | Varmvit (WW)                 |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 100,75 lm/W                  |
| Färgbeständighet                            | <6                           |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                           |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %                         |

| Drift och elektricitet |             |
|------------------------|-------------|
| Line Frequency         | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens        | 50–60 Hz    |
| Effektförbrukning      | 8 W         |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lampström (nom)                | 41 mA     |
| Motsvarande effekt             | 60 W      |
| Tändningstid (nom)             | 0,5 s     |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s     |
| Effektfaktor (fraktion)        | 0,7       |
| Spänning (nom)                 | 220–240 V |

| Temperatur        |       |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 55 °C |

| Styrenheter och dimring |    |
|-------------------------|----|
| Dimbar                  | Ja |

| Mekanik och armaturhus   |      |
|--------------------------|------|
| Ljuskällans ytbehandling | Klar |
| Lampform                 | ST64 |


| Användning och godkännande      |       |
|---------------------------------|-------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 8 kWh |

Classic filament LEDbulbs

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| EyeComfort               | Ja                               |
| Produktdata              |                                  |
| Beställningsproduktnamn  | CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL |
| Fullständigt produktnamn | CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL |
| Full EOC                 | 871869670976400                  |
| Beställningsnummer       | 70976400                         |
| Materialnummer (12NC)    | 929001334002                     |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Lokal kod                                 | 8293213       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718696709764 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 10            |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696709771 |

Måttskiss




| Product                          | D     | C      |
|----------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL | 64 mm | 140 mm |


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

