



Klasik filaman LED ampulleri

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip Klasik filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Geleneksel ampullere kıyasla enerji maliyetlerinde yaklaşık %90 tasarruf sağlarken güzel, dekoratif sıcak beyaz ışık sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [E27]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	822-827 [tunable warm white]
Işık Akısı	806 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100,75 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	8 W

Lamba Akımı (Nom)	41 mA
Güç Eşleniği	60 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,7
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	ST64


Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh

Klasik filaman LED ampulleri

Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Tam ürün adı	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Tam ürün kodu	871869670976400
Sipariş kodu	70976400


Malzeme No. (12NC)	929001334002
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696709764
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696709771

Boyutlu çizim




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Klasik filaman LED ampulleri

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

