



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8

Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit


Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Indice de rendu de couleur (IRC)	<6
Durée de vie nominale	60.000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	83
Nombre de cycles d'allumage	50.000		70 %
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Consommation électrique	16 W
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	2.500 lm	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	156,00 lm/W		

MASTER Value LEDtube Universal T8

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	1.200 mm
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8
Nom de produit complet	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8
Code EOC	871869670539100
Code de commande	70539100
Code 12NC	929001336202
Code de commande local	MTEMUN12016W865
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696705391
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696705407

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8

