



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8

Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips MASTER LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen – egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Nicht geeignet für elektronische Schalter und/oder Gleichspannung
- Die Universal LEDtube ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube. Alternativ funktioniert die Direktverdrahtung an 220-240V (siehe Hinweise in der Installationsanleitung-diese Anschlussmethode ist in der Schweiz nicht zulässig)
- Für den Einsatz am KVG/VVG ist jeweils ein Ersatz-Starter in der Handelsverpackung enthalten
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Beleuchtungstechnologie	
Sockel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	EU RoHS-konform	LED
Nennlebensdauer	60'000 Stunde(n)		Ja
Schaltzyklus	50'000	Lichttechnische Daten	
		Farbcode	830 [CCT of 3000K]

MASTER Value LEDtube Universal T8

Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Lichtstrom	3'400 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	141.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	24 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	1'500 mm


Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform TUV CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8
Gesamt-Produktcode	871869672851200
Bestellcode	72851200
Material-Nr. (12NC)	929001336302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696728512
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696728529


Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8	25.7 mm	28 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'514.2 mm

MASTER Value LEDtube Universal T8


Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

MASTER Value LEDtube Universal T8

