



CorePro LEDtubo EM/230V

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	30000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	2200 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2200 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corriente de lámpara (nom.)	96 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1500 mm

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+

CorePro LEDtubo EM/230V


Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671091300
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtubo 1500mm 20W 840

EAN/UPC - Producto	8718696710913
Código de pedido	71091300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001337902
Peso neto (pieza)	0,270 kg

Advertencias y seguridad

· -


Plano de dimensiones



TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtubo 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos



General Information 11 Photo Lighting 11 Page 117


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

