

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais		Tempo de arranque (Nom.)		0,5 s
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)		0,5 s
Principal aplicação	Industrial	Fator de potência (Nom.)		0,9
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h	Tensão (Nom.)		220-240 V
Ciclo de comutação	200000X			
B50L70	30000 h			
Dados técnicos de luminosidade		Temperatura		
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]	Temperatura ambiente (Máx.)		45 °C
Fluxo luminoso (Nom.)	2200 lm	Temperatura ambiente (Mín.)		-20 °C
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2200 lm	Temperatura de armazenamento (Máx.)		65 °C
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Temperatura de armazenamento (Mín.)		-40 °C
Consistência da cor	<6	T-máxima na caixa (Nom)		45 °C
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Controles e regulação		
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Regulável		false
Dados elétricos e de funcionamento		Dados mecânicos e de revestimento		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Comprimento do produto		1500 mm
Power (Rated) (Nom)	20 W	Aprovação e aplicação		
Corrente de lâmpada (Nom.)	96 mA	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)		A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869671091300
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

EAN/UPC – Produto	8718696710913
Código de encomenda	71091300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001337902
Peso líquido (Peça)	0,270 kg

Avisos e Segurança

• -



Desenho dimensional



TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm


Dados fotométricos



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Dados fotométricos




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

