

Ecofit LEDtubes T8

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	2 000 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Spotřeba energie	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Délka výrobku	1 500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Ecofit LEDtubes T8

Označení a balení	
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Full EOC	871869959530200
Objednací kód	59530200
Číslo materiálu (12NC)	929001338102


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699595302
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718699595319

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8


Životnost




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Ecofit LEDtubes T8

