

LEDtube Ecofit T8

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych świetlówek LED Ecofit. Świetłówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych — rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień Świetlny	2 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	20 W

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa


Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

LEDtube Ecofit T8

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Pełna nazwa produktu	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Full EOC	871869959530200
Kod zamówienia	59530200
Materiał Nr (12NC)	929001338102


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699595302
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718699595319

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8


General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8

LEDtube Ecofit T8


Okres eksploatacji




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8

LEDtube Ecofit T8

