

Ecofit LEDtubes T8



Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu


Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		20 W
Nominální životnost	15 000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Lighting Technology	LED	Účinník (zlomek)	0.5
Referenční měření toku	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Teplota okolí	
Světelné technické		Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Řízení a stmívání	
Světelný tok	2 000 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Materiál žárovky	Sklo
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Délka výrobku	1 500 mm
Konzistence barev	<6	Certifikace a použití	
Index podání barev (CRI)	80	Třída energetické účinnosti	F
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Výrobek šetřící energi	Ano
Provozní a elektrické		Certifikační značky	Spĺňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Ecofit LEDtubes T8

Registrační číslo databáze EPREL	491860
Označení a balení	
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I
Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I
Full EOC	871869969708200
Objednací kód	69708200


Číslo materiálu (12NC)	929001338122
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699697082
Číslování SAP – balení v krabičce	20
Pouzdro – EAN/UPC	8718699697099

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I


Životnost




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

Ecofit LEDtubes T8

