



# Ecofit LED zářivky T8 Mains

## Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	15000 h

Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (jmen.)	155 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

# Ecofit LED zářivky T8 Mains

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869969710500

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I
EAN/UPC – výrobek	8718699697105
Objednávací kód	69710500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	929001338222
Celková hmotnost (kus)	0,310 kg


## Rozměrové výkresy




TLED 5ft 220-240V 20-57W 2000lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

## Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 20W G13 865 24D ND


# Ecofit LED zářivky T8 Mains

## Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 865 24D ND


## Životnost




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

## Ecofit LED zářivky T8 Mains

### Životnost



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

