



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	3700 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3700 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (max.)	700 mA
Proud zdroje (min.)	450 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Napětí (jmen.)	50-60 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1200 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A+
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA
 Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 31 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869670527800

Objednávací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696705278
Objednávací kód	70527800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338302
Celková hmotnost (kus)	0,155 kg



Rozměrové výkresy



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm


Fotometrické údaje







LEDtube 1200mm 26W G5 830 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje



Životnost




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

