



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină LED într-un factor de formă fluorescent tradițional. Designul său unic creează un aspect vizual perfect uniform, care nu poate fi distins de fluorescentul tradițional. Aceste tuburi de iluminat T5 sunt alegerea potrivită pentru performanță absolută și sunt proiectate pentru a rezista condițiilor de zi cu zi. Economii de neegalat datorită consumului redus de energie și duratei de viață excepțional de lungă fac din aceste tuburi LED T5 alegerea pentru fiecare aplicație solicitantă.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Durată de viață nominală	50.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos	3.700 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	142,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	35000-80000 Hz
Frecvență de intrare	35000-80000 Hz
Consum de curent	26 W
Curent lămpă (max.)	700 mA
Curent lămpă (min.)	450 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	50-60 V
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material bec	Plastic
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS TUV Marcaj CE Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	31 kWh



Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Numele complet al produsului	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869670527800
Cod de comandă	70527800
Număr material (12NC)	929001338302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696705278
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696705285

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

