



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LED 灯管将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。本产品独具匠心，外形秉承经典设计，与传统的荧光灯别无二致。T5 LED 照明灯管是实现卓越性能的理想之选，经久耐用，适合日常使用。此灯管能耗较低，具有超长的使用寿命，因此具有出色的经济性，适用于各种严苛应用。

产品数据

一般信息		输入频率		35000-80000 Hz
底盖	G5 [G5]	功耗	26 W	
标称使用寿命	50,000 小时	灯具电流 (最大)	700 mA	
切换循环	50,000	灯具电流 (最小)	450 mA	
照明技术	LED	启动时间 (标称)	0.5 s	
符合欧盟 RoHS 规范	是	60% 灯光下的预热时间	0.5 s	
		功率系数 (小数)	0.9	
		电压 (标称)	50-60 V	
灯技术		温度		
颜色代码	830 [CCT of 3000K]	环境温度范围	-20 °C 至 45 °C	
光束角度 (标称)	160 °	最大外壳温度 (标称)	45 °C	
光通量	3,700 lm			
颜色名称	白色 (WH)	控制和调光		
相关色温 (标称)	3000 K	可调光	否	
光效 (额定) (标称)	142.00 lm/W			
颜色一致性	<6	机械和外壳		
显色指数 (CRI)	83	灯泡材料	塑料	
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %	产品长度	1,200 mm	
操作和电气				
线频率	35000-80000 Hz			


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

审批和申请	
节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS TUV CE 标志 KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	31 kWh

产品数据	
订单产品名称	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
完整的产品名称	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
完整产品代码	871869670527800



订购代码	929001338302
材料编号 (12NC)	929001338302
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696705278
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696705285

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15.2 mm	21 mm	1,147.8 mm	1,154.9 mm	1,162 mm

光度数据




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


寿命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

