



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 stupňů
Světelný tok	3 900 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	35000-80000 Hz
Vstupní frekvence	35000-80000 Hz
Spotřeba energie	26 W
Proud zdroje (max.)	700 mA
Proud zdroje (min.)	450 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	50-60 V
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1 200 mm
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh
Označení a balení	
Objednáací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869670529200
Objednáací kód	70529200
Číslo materiálu (12NC)	929001338402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696705292
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696705308


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 147,8 mm	1 154,9 mm	1 162 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Životnost




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

