



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LED -valoputki on saman kokoinen kuin perinteinen loisteputki. Nämä T5-putket ovat erittäin tehokkaita, ja ne on suunniteltu kestämaan jokapäiväisiä olosuhteita. Alhainen energiankulutus ja erittäin pitkä käyttöikä tuovat ennennäkemätöntä säästöä ja varmistavat soveltuvuuden kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	3 900 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	35000-80000 Hz

Syöttötaajuus	35000-80000 Hz
Virrankulutus	26 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	450 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	50-60 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	1 200 mm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen TUV CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Koko tuotenimi	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869670529200

Mittapiirros




Valonjakotiedot



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Paikallisen koodin kuvaus	4721577
Tilauskoodi	70529200
Tuotekoodi (12NC)	929001338402
Paikallinen koodi	4721577
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696705292
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC - laatikko	8718696705308


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 147,8 mm	1 154,9 mm	1 162 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

