



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell fluorescerende formfaktor. Dens unike design skaper et perfekt ensartet visuelt utseende, som ikke kan skiller fra tradisjonelle fluorescerende. Disse T5 T5-rørene er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Enestående besparelser takket være lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gjør disse T5 LED-rørene til valget for alle krevende bruksområder.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 grad(er)
Lysytelse	3 900 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	150,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Drift og elektronikk	
Line Frequency	35000-80000 Hz
Inngangsfrekvens	35000-80000 Hz
Effektforbruk	26 W
lyskildestrom (maks.)	700 mA
lyskildestrom (min.)	450 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	50-60 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1 200 mm
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	31 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Fullstendig produktnavn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869670529200
Lokal kodebeskrivelse	3861543
Bestillingskode	70529200
Materialenr. (12NC)	929001338402
Lokal bestillingskode	3861543
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696705292
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696705308

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 147,8 mm	1 154,9 mm	1 162 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W
840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

