



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 совмещает светодиодный источник света с традиционной конструкцией люминесцентной лампы T5. Благодаря уникальному дизайну ее совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 — это идеальное решение для заказчиков, которые требовательны к свету и хотят получить долговечное решение. Максимальное энергосбережение и долгий срок службы обеспечивают привлекательный период окупаемости и снижение совокупной стоимости владения.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [ G5]
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	3900 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3900 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Ток лампы (макс.)	700 mA
Ток лампы (мин.)	450 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Напряжение (ном.)	50-60 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1200 mm
----------------	---------


## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	31 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869670529200
Название продукта для заказа	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC — продукт	8718696705292
Код заказа	929001338402
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001338402
Вес нетто (шт.)	0,155 kg



## Чертеж размеров



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 15,2 mm 21 mm 1147,8 mm 1154,9 mm 1162 mm 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm


## Фотометрические данные







LEDtube 1200mm 26W G5 840 3900lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Фотометрические данные



## Срок службы




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Срок службы



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

