



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3900 lm
Nominel spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	700 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	450 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Spænding (nom.)	50-60 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Produktlængde 1200 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A++

Energibesparende produkt Yes

Godkendelser RoHS compliance TUV CE mærkning
KEMA Keur certificate

Energiforbrug kWh/1000 t. 31 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869670531500

Ordreproduktnavn MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W
865 T5

EAN/UPC – produkt 8718696705315

Ordrekode 70531500

Tæller – antal pr. pakke 1


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig) 10

emballage)

SAP-materiale 929001338502

Nettovægt (stykke) 0,155 kg



Målskitse



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Fotometriske data







LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data



Levetid




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

