



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjenings tid og TCO-fordeler.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
lyskildestrøm (maks.)	700 mA
lyskildestrøm (min.)	450 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennings (nom.)	50-60 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1200 mm


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	31 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869670531500
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8718696705315
Bestillingskode	70531500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001338502
Nettovekt (stykk)	0,155 kg


Målskisse



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Fotometriske data




LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriske data



LEDtube 1200mm 26W G5


Levetid

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm


LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

