



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng của bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng có yêu cầu quang thông đầu ra cao hơn và muốn tối đa hóa giá trị sử dụng theo thời gian. Tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao hơn, nên thời gian hoàn vốn nhanh, mang lại lợi ích Tổng chi phí sở hữu hấp dẫn cho người dùng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	50000 h

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	865 [CCT 6500K]
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °
Quang thông (Danh định)	3900 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	3900 lm
Góc chùm sáng định mức	160 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	35000-80000 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	26 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	700 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	450 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Điện áp (Danh định)	50-60 V


Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	1200 mm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS TUV Dấu CE Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	31 kWh

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869670531500
Tên sản phẩm khác	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696705315
Mã đơn hàng	929001338502
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001338502
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,155 kg



Bản vẽ kích thước



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng







LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Tuổi thọ




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tuổi thọ



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

