



# CorePro tubo LED EM/230V T8

## CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

### Advertencias y seguridad

• -

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	600 mm
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo


## Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869671103300
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC - Producto	8718696711033
Código de pedido	71103300
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001338602
Peso neto (pieza) SAP	0,120 kg


## Plano de dimensiones



TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Datos fotométricos



General Uniform Lighting  
1 x TUBO 8W 8400 2200lm  
Page 11

LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Datos fotométricos





LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Vida útil



LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube COR AU 8,8W 30K LumenVsTc-LMP

## CorePro tubo LED EM/230V T8

### Vida útil



LEDtube 30K

