



CorePro LEDtube EM/ Mains T8

CorePro LEDtube 600mm 8W840

Philips CorePro LEDtube lamput tarjoavat nopean ja helpon tavan korvata T8-loisteputket tai muut LED-putket nopealla takaisinmaksujalla. Philips CorePro -LED-putkilla on matala alkuinvestointi ja ledin energiatehokkuus tuottaa välittömiä säästöjä, jotka kertyvät pitkän ja luotettavan käyttöiän aikana. Koska LED-putken koko ja valonjako ovat samat kuin loisteputkilla, et koskaan huomaa eroa. Voit asentaa nämä LED-putket kahdella tavalla: johdottamalla nykyiset loisteputkipohjaiset valaisimesi uudelleen niin, että CorePro LEDtube -LED-putket toimivat suoraan verkkovirralla, tai vaihtamalla loisteputken sytyttimen LED-sytyttimeksi, jota voidaan käyttää elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus


- HUOMAUTUS: Näiden valonlähteiden yleinen energiatehokkuus ja valonjako kohteessa riippuvat asennuksen suunnittelusta.
- Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Asennus on jätettävä valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Vastaava värilämpötila (nim.)	Kylmä valkoinen (CW)
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	4000 K
Sytytys	200 000	Väriyhtenäisyys	100,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Värintoistoindeksi (CRI)	<6
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80
Valaistuksen tekniset tiedot		Välkyntäarvo (PstLM)	70 %
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	2
Keilakulma (nim.)	240 °	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Valovirta	800 lm		


CorePro LEDtube EM/Mains T8

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840

