



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Hovedbruksområder	Industrial
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	30000 h

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [ CCT av 4000 K ]
Lysstrøm (nom.)	800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	800 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
lyskildestrøm (nom.)	38 mA

Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	600 mm

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes

# CorePro LEDtube EM/Mains


Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871869671103300
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC – produkt	8718696711033

Bestillingskode	71103300
EI-nummer	3861306
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001338602
Nettovekt (stykk)	0,120 kg

## Warnings and safety

• -


## Målskisse



TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometriske data



General Uniform Lighting  
Page 17


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Levetid



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

