

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	200000X
B50L70	30000 h

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	800 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	800 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	40 °C

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento do produto	600 mm
------------------------	--------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
---	----

CorePro LEDtube EM/Mains


Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovaç�o	Marca CE Conformidade com RoHS Certifica��o KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Dados do produto	
C�digo do produto completo	871869671103300
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 600mm 8W840

EAN/UPC – Produto	8718696711033
C�digo de encomenda	71103300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.� material (12NC)	929001338602
Peso l�quido (Pe�a)	0,120 kg

Avisos e Seguran a

• -


Desenho dimensional




TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Dados fotom tricos




LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

