



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. Dette produkt, der er beregnet til almen belysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og giver øjeblikkelige energibesparelser – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Opstartstid (nom.)	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,5 s
Primært anvendelsesområde	Industrial	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Effektfaktor (nom.)	0.9
Interval mellem tænd/sluk	200000X	Spænding (nom.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	865 [ CCT af 6500K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Lysstrøm (nom.)	800 lm	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	800 lm	T-lagring (maks.)	65 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	T-lagring (min.)	-40 °C
Farveensartethed	<6	T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lysstyringssystemer og dæmpning	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Dæmpbar	Nej
Drift og el		Mekanik og armaturhus	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Produktlængde	600 mm
Power (Rated) (Nom)	8 W	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lyskildens strømstyrke (nom.)	38 mA	Energimærket (EEL)	A+

## CorePro LEDtube EM/Mains


Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869671105700
Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC – produkt	8718696711057

Ordrekode	71105700
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001338702
Nettovægt (stykke)	0,120 kg

### Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.


### Målskitse




TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

### Fotometriske data



General Information 14




LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data



## Levetid



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

