



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lystofrør til en overkommelig pris. Dette produkt, der er beregnet til almen belysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og giver øjeblikkelige energibesparelser – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Opstartstid (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,5 s
Primært anvendelsesområde	Industrial	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Nominal levetid (nom.)	30000 h	Effektfaktor (nom.)	0.9
Interval mellem tænd/sluk	200000X	Spænding (nom.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Lysstrøm (nom.)	1600 lm	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1600 lm	T-lagring (maks.)	65 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	T-lagring (min.)	-40 °C
Farveensartethed	<6	T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80		
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej
Drift og el		Mekanik og armaturhus	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Produktlængde	1200 mm
Power (Rated) (Nom)	14.5 W		
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA	Godkendelse og anvendelsesområde	
		Energimærket (EEL)	A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869671107100
Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840
EAN/UPC – produkt	8718696711071

Ordrekode	71107100
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001338802
Nettovægt (stykke)	0,215 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.


Målskitse




TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometriske data




LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Levetid



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

