

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais		Tempo de arranque (Nom.)		0,5 s
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)		0,5 s
Principal aplicação	Industrial	Fator de potência (Nom.)		0,9
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h	Tensão (Nom.)		220-240 V
Ciclo de comutação	200000X			
B50L70	30000 h			
Dados técnicos de luminosidade		Temperatura		
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]	Temperatura ambiente (Máx.)		45 °C
Fluxo luminoso (Nom.)	1600 lm	Temperatura ambiente (Mín.)		-20 °C
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1600 lm	Temperatura de armazenamento (Máx.)		65 °C
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Temperatura de armazenamento (Mín.)		-40 °C
Consistência da cor	<6	T-máxima na caixa (Nom)		40 °C
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Controles e regulação		
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Regulável		false
Dados elétricos e de funcionamento		Dados mecânicos e de revestimento		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Comprimento do produto		1200 mm
Power (Rated) (Nom)	14,5 W	Aprovação e aplicação		
Corrente de lâmpada (Nom.)	70 mA	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)		A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869671107100
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

EAN/UPC – Produto	8718696711071
Código de encomenda	71107100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001338802
Peso líquido (Peça)	0,215 kg

Avisos e Segurança

• -


Desenho dimensional



TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Dados fotométricos



General Illuminance 1415 lx
Beam Angle 120°
Beam Diameter 1.2m
Beam Area 1.13m²
Illuminance 1415 lx
Luminous Flux 1600 lm
Beam Angle 60°
Beam Diameter 0.6m
Beam Area 0.28m²
Illuminance 566 lx
Luminous Flux 400 lm


LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

