



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. Dette produkt, der er beregnet til almen belysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og giver øjeblikkelige energibesparelser – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Primært anvendelsesområde	Industrial
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	30000 h
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Lysstrøm (nom.)	1600 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1600 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869671109500
Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC – produkt	8718696711095

Ordrekode	71109500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001338902
Nettovægt (stykke)	0,215 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.


Målskitse




TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometriske data



General Uniform Lighting




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



Levetid



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

