

CorePro LEDtube EM/ Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

Philips CorePro LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta T8-lysrör eller andra LED-lysrör med en snabb återbetalningstid. Cores utbud av LED-lysrör har inte bara en låg investeringskostnad, utan LED-energieffektiviteten ger även omedelbara besparingar som du kan lita på under lysrörets långa och tillförlitliga livslängd. Dessutom kommer du aldrig att märka skillnad eftersom de har samma lampstorlek och ljusfördelning som lysrörsalternativen. Det finns två sätt att installera de här LED-lysrören: omkoppling av befintliga lysrörsarmaturer så att CorePro LED-lysrören fungerar direkt på elnätet, eller helt enkelt byta ut lysrörständern mot en LED-tändare som kan användas med dina elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa ljuskällor kommer att variera beroende på utförande.
- Installationen ska utföras enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online. Installationen ska utföras av en certifierad fackman

Produktdata


Allmän information			
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spridningsvinkel (nom)	240 °
Nominell livslängd	30 000 h	Ljusflöde	1 600 lm
Driftcykel	200 000	Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Lighting Technology	LED	Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110,00 lm/W
Ljusteknik		Färgbeständighet	<6
Färgkod	865 [CCT of 6500K]	Färgåtergivningsindex	80
		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
		Flimmervärde (PstLM)	2

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Stroboskopisk effekt	2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	14,5 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	40 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glas


Produktens längd	1 200 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
Full EOC	871869671109500
Beskrivning av lokal kod	8292797
Beställningsnummer	71109500
Materialnummer (12NC)	929001338902
Lokal kod	8292797
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696711095
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696711101

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865


CorePro LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865


Livslängd




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

