



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Το CorePro R7S είναι ένας λαμπτήρας αντικατάστασης για παραδοσιακούς γραμμικούς λαμπτήρες R7S διπλού άκρου. Η σχεδίαση «φως παντού» παράγει φως ακριβώς όπως ένας λαμπτήρας αλογόνων. Μέσα από τη σειρά, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που διαθέτουν λειτουργία βαθιάς ρύθμισης έντασης, η οποία εξασφαλίζει μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν χρησιμοποιείται φωτιστικό με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	R7s
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Σήμανση CE	Nai
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Nai
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	950 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	126,67 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1

Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	70 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	104 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

CorePro LEDlinear MV

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Σχήμα λαμπτήρα	Άλλα
----------------	------

Έγκριση και Εφαρμογή

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	465219
EyeComfort	Ναι

Προϋποθέσεις εφαρμογής


μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
--	----

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
-----------------------------	---



Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Full EOC	871869671394500
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LED7.5R7S78830
Κωδικός παραγγελίας	71394500
Αρ. υλικού (12NC)	929001339002
Τοπικός κωδικός	LED7.5R7S78830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696713945
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696713952

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Calculated Dimensions 1:1 Photometric Data 1:1 Page 17

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830


CorePro LEDlinear MV

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

